



Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2625 120404
GTIN	4067263096306
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Contenido	260219 HBT130
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,3 - 3 mm
Aplicación principal	M

Profundidad de corte _{p.máx.}	4,25 mm
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2625 120404