

Garant

Plaquita de corte DNMG acabado 50 unidades, HB7130-1, Tamaño: 150608



Datos de pedido

Número de pedido	GG2921 150608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Contenido	250660 HB7120-1
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte _{p máx.}	3,75 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Cantidad	50
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v _c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Profundidad de corte a _p	0,3 - 2 mm

Clase	HB7130-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2921 150608