

3M Roloc™

Muela de material no tejido HD-DR, Ø 50,8 mm, Comparación de granulado: 50



Datos de pedido

Número de pedido	554058 50
GTIN	068060671813
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar „en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.

Muelas abrasivas de material no tejido **con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo** combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Permite la **eliminación** y el **acabado sin rebabas** con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Comparación de granulado	50
Ø de muela	76,2 mm

Hoja de datos

Ejecución	x-Extra Coarse
Grado de finura	extra hasta
Medio abrasivo	Grano abrasivo Cubitron™
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Denominación del fabricante	HD-DR
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: 554058 50
