

Garant**Plaquita de corte SCMT acabado 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2827 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Contenido	260750 HB7010-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Cantidad	30
Clase	HB7010-2

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2827 120408