

**Buril, MDI, D×Longitud: 2X40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Metal duro integral. Buril con filo recto. Rectificado de forma cilíndrica de precisión con un fallo de concentricidad máximo de 0,005 mm. Parte semicircular prerrectificada. **Tolerancia del mango hasta el diámetro 8 mm = h7.**

Aplicación:

Para el grabado y el copiado en la fabricación de herramientas y moldes.

Descripción técnica

Ø D	2 mm
Longitud	40 mm
Longitud de filo	3 mm
Material de corte	MDI
Tipo de producto	Herramienta de corte