



**Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 070204**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2669 070204 |
| GTIN              | 4067263096542 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Contenido                                     | 260500 HBT130       |
| Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$        | 0,25 mm             |
| Código ISO plaquita de corte                  | DCMT 070204         |
| Radio angular                                 | 0,4 mm              |
| Aplicación principal                          | M                   |
| Cantidad                                      | 50                  |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 50 - 200 mm/min     |
| Número de cambios/cortes                      | 2                   |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,3 - 2,5 mm        |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,35 mm/rev, |
| Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$        | 1,75 mm             |
| Material de corte                             | MD                  |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado                         |
| Recubrimiento            | TiCN                            |
| Clase                    | HBT130                          |
| Condición de corte       | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas             | MM                              |
| Tipo de producto         | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG2669 070204