



Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 11T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG2669 11T302
GTIN	4067263096566
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Contenido	260503 HBT130
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Cantidad	50

Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,2 mm
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2669 11T302