

Garant**Plaquita de corte DNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 110404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2924 110404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Contenido	250752 HB7120-1
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2924 110404