

Garant

Plaquita de corte DNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 150604



Datos de pedido

Número de pedido	GG2924 150604
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Contenido	250760 HB7120-1
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,75 mm
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Tolerancia	M

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2924 150604