

HOLEX®
SCMT 09T304 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Clase de artículo	22D

Descripción

SCMT 09T304 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f : 0,08 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Avance f	0,08 - 0,36 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBX020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	HM
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro