



Fresa de achaflanado Softcut® con taladro, para plaquitas de corte AO..



Datos de pedido

Número de pedido	215403 15
GTIN	4069515038171
Clase de artículo	21O

Descripción

Ejecución:

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Las superficies sin escalones se consiguen con las plaquitas de corte n.º 215431 - 215487. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,5** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Avance por diente con $h_{máx}$	0,4 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ángulo γ	15 grados

Hoja de datos

Altura de chaflán realizable h	7,2 mm
Longitud total L _{tot}	55 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	AO.T1104
Longitud chaflán realizable l	27,6 mm
Anchura de chaflán realizable b	26,6 mm
Ø mínimo D	17 mm
máximo Ø D ₁	70 mm
Juego tornillo para plaqita reversible	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Forma del mango	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas de achaflanado

Productos adecuados

No Shop URL available for: 215403 15