

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3807 120408
GTIN	4067263097846
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260160 HB7310
Aplicación principal	N
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120408
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3807 120408