

Garant

Plaquita de corte de fresado AOET110402 FR, para fresa Softcut®, HU7810



Datos de pedido

Número de pedido	215422 ALU
GTIN	4069515039116
Clase de artículo	2A1

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	ALU
Código ISO plaqüita de corte	AOET110402 FR
Clase	HU7810-1
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Hoja de datos

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	850 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	750 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	600 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		