



Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 16T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2687 16T304
GTIN	4067263096962
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	3
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Contenido	261018 HBT130

Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2687 16T304