

Garant

Plaquita de corte de fresado AOMT110408 SR, para fresa Softcut®, HB7510-1



Datos de pedido

Número de pedido	215445 ST1400
GTIN	4069515039239
Clase de artículo	2A1

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Avance f_z por diente	0,18 mm
Tipo	ST1400
Código ISO plaquita de corte	AOMT110408 SR
Clase	HB7510-1
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		