

Garant

Plaquita de corte de fresado AOMT110404 ER, para fresa Softcut®, HB7510-1



Datos de pedido

Número de pedido	215431 ST900
GTIN	4069515039161
Clase de artículo	2A1

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,15 mm
Tipo	ST900
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	AOMT110404 ER
Clase	HB7510-1
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		