



Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 16T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2687 16T308
GTIN	4067263096986
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	50
Contenido	261019 HBT130
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	3

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2687 16T308