

Garant

Plaquita de corte de fresado AOMT110412 ER, para fresa Softcut®, HB7520-1



Datos de pedido

Número de pedido	215439 ST900
GTIN	4069515039215
Clase de artículo	2A1

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descripción técnica

Tipo	ST900
Radio angular	1,2 mm
Avance f_z por diente	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	AOMT110412 ER
Clase	HB7520-1
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		