

Garant**Plaquita de corte SCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2831 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenido	260748 HB7020-2
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	P

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2831 120404