

Garant

Plaquita de corte de fresado AOMT110408 ER, para fresa Softcut®, HB8630



Datos de pedido

Número de pedido	215462 INOX
GTIN	4069515039291
Clase de artículo	2A1

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Avance f_z por diente	0,13 mm
Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	AOMT110408 ER
Clase	HB8630
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		