

**Garant**

**Plaquita de corte DCGT acabado 50 unidades, HU7315-1, Tamaño: 070202**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3812 070202 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Código ISO plaquita de corte                  | DCGT 070202        |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,05 - 0,6 mm      |
| Radio angular                                 | 0,2 mm             |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Número de cambios/cortes                      | 2                  |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 600 mm/min   |
| Contenido                                     | 260351 HU7315-1    |
| Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$       | 1,75 mm            |
| Material de corte                             | HM                 |
| Cantidad                                      | 50                 |
| Aplicación principal                          | N                  |
| Avance $f$                                    | 0,03 - 0,1 mm/rev, |
| Recubrimiento                                 | Sin revestimiento  |

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Profundidad de corte <sub>p mín.</sub> | 0,15 mm                         |
| Tolerancia                             | G                               |
| Clase                                  | HU7315-1                        |
| Condición de corte                     | continuo                        |
| Rompevirutas                           | AF                              |
| Tipo de producto                       | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3812 070202