

**Garant**

**Plaquita de corte DNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 110404**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2927 110404 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Tolerancia                                    | M               |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 80 - 260 mm/min |
| Número de cambios/cortes                      | 4               |
| Código ISO plaquita de corte                  | DNMG 110404     |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$     | 2,75 mm         |
| Contenido                                     | 250752 HB7120-1 |
| Cantidad                                      | 50              |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado         |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 5 mm      |
| Aplicación principal                          | M               |
| Material de corte                             | HM              |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$     | 0,25 mm         |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Radio angular      | 0,4 mm                          |
| Avance f           | 0,2 - 0,5 mm/rev,               |
| Clase              | HB7120-1                        |
| Condición de corte | continuo                        |
| Rompevirutas       | VM                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG2927 110404