

Garant**Fresas de MDI GARANT INOX HPC, AlTiN, Ø e8 DC: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	202950 4
GTIN	4069515039406
Clase de artículo	11Z

Descripción**Ejecución:**

Fresas con **geometría optimizada** y **revestimiento moderno de alto rendimiento** para un mejor rendimiento de corte en varios **aceros inoxidables**. También se puede utilizar en **dúplex**.

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para 202986.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	4 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ø de cuello D_1	3,8 mm
Redondeo de esquinas r_v	0,1 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Tolerancia Ø nominal	e8
Número de dientes Z	4
Avance f_z para contornear en INOX > 900 N/mm ²	0,035 mm
Longitud total L	54 mm
Longitud de filo L_c	8 mm
Ø de mango D_s	6 mm

Hoja de datos

Forma del mango	HA
Ángulo de hélice	40 grados
Avance f_z para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Recubrimiento	AlTiN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,3×D en contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	azul
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado con restricciones	115 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado con restricciones	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		

seco	adecuado con restricciones
Aire	adecuado