

Garant

Plaquita de corte DNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 150604



Datos de pedido

Número de pedido	GG2927 150604
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,75 mm
Contenido	250760 HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M

Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2927 150604