

Garant

Plaquita de corte DNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 110404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2928 110404
GTIN	4067263094241
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tolerancia	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250752 HB7130-2
Cantidad	50

Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2928 110404