

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	E16R STFCR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	19 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L_1	25 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Desplazamiento central L_3	10 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	15,4 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500