

Garant

RCG. Plaquita de corte mecanizado medio 50 unidades, HU730-1, Tamaño: 1003



Datos de pedido

Número de pedido	GG3820 1003
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260640 HU7310-1
Cantidad	50
Material de corte	HM
Recubrimiento	Sin revestimiento
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Código ISO plaquita de corte	RCGX 1003
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	G
Clase	HU730-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3820 1003