

Garant

Plaquita de corte SCGT mecanizado medio 30 unidades, HB7310, Tamaño: 09T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3822 09T302
GTIN	4067263098232
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	SCGT 09T302
Número de cambios/cortes	4
Cantidad	30
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Material de corte	MD
Contenido	260761 HB7310
Aplicación principal	N
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3822 09T302