



Carretilla de horquilla elevadora, Longitud de la horquilla: 1150mm



Datos de pedido

Número de pedido	919913 1150
GTIN	4069515040280
Clase de artículo	96D

Descripción

Ejecución:

Transpaleta manual para el transporte ergonómico de mercancías. Bastidor y horquillas en construcción monocasco a prueba de torsión. Lanza de tubo de acero estable con contracojinete para el funcionamiento de empuje. Desplazamiento, elevación y descenso cómodos gracias al mango ergonómico. Ruedas de horquilla tandem de poliuretano rojo Ø 80x70 mm, rodillo de dirección de goma maciza.

Lacado:

Rojo tráfico RAL 3020, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Descripción técnica

Capacidad de carga	2500 kg
Material ruedas de horquilla	Tándem poliuretano rojo
Intervalo de elevación	85 - 200 mm
Longitud de la horquilla	1150 mm
Color	rojo tráfico RAL 3020
Peso	68 kg

Hoja de datos

Material ruedas orientables	Caucho macizo
Longitud	1540 mm
Ø ruedas de horquilla	80x70 mm
Anchura de la horquilla	160 mm
Balanza	no
Anchura	540 mm
Tipo de producto	Carretilla de horquilla elevadora