

**Garant****Plaquita de corte SCGT mecanizado medio 30 unidades, HB7310, Tamaño: 120408****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3822 120408 |
| GTIN              | 4067263098294 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Cantidad                                      | 30                 |
| Radio angular                                 | 0,8 mm             |
| Aplicación principal                          | N                  |
| Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$        | 0,55 mm            |
| Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$        | 4,25 mm            |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,5 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 350 - 600 mm/min   |
| Número de cambios/cortes                      | 4                  |
| Contenido                                     | 260766 HB7310      |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,1 - 4 mm         |
| Código ISO plaquita de corte                  | SCGT 120408        |
| Material de corte                             | MD                 |
| Tolerancia                                    | G                  |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Clase              | HB7310                          |
| Condición de corte | continuo                        |
| Rompevirutas       | AM                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3822 120408