

Garant**Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 070202****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3523 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Tolerancia	M

Hoja de datos

Contenido	260449 HB7120-1
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3523 070202