

**Garant**

### Cuerpo de pulido de diamante CaraFin, Pulido, Tipo: D10



#### Datos de pedido

Número de pedido	501595 D10
GTIN	4069515040358
Clase de artículo	55A

#### Descripción

##### Ejecución:

Las partículas de pulido de diamante (diamante unido a EVA-PU) generan una abrasión microabrasiva. Para pulir, alisar y limpiar todo tipo de materiales. Genera superficies brillantes. Ideal como etapa posterior después del rectificado previo con cuerpos abrasivos cerámicos y plásticos. Elimina con seguridad las microrebabas en metales no ferrosos y aluminio. Se garantiza una larga vida útil de los cuerpos de pulido, ya que el diamante está directamente unido a la EVA-PU y, por lo tanto, no se puede romper si se utiliza correctamente. Si los cuerpos de pulido están muy sucios, se pueden limpiar con agua y agentes limpiadores.

##### Aplicación:

Para uso en nuestra **rectificadora GARANT GMT2 (n.º 501310 GMT2)**.

##### Suministro:

Contiene suficientes cuerpos de pulido de diamante para un llenado completo de la rectificadora GARANT GMT2.

#### Descripción técnica

Longitud	10 mm
Anchura	10 mm
Altura	5 mm
Etapa de pulido	Pulido final

## Hoja de datos

Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Atributo del nombre de producto	Pulido
Tipo de producto	Cuerpo abrasivo

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
seco	adecuado		