

Garant

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 070204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3523 070204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Contenido	260452 HB7120-1
Aplicación principal	M
Material de corte	MD

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Cantidad	50
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3523 070204