

Garant

Cargo Scooter, Tipo: CS



Datos de pedido

Número de pedido	915650 CS
GTIN	4069515040761
Clase de artículo	9GZ

Descripción

Ejecución:

Patinete estable para el transporte rápido y seguro de herramientas y materiales dentro de la empresa. A prueba de vuelcos gracias a sus 3 ruedas, Ø 200 mm, con recubrimiento de TPU que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Plataforma con superficie antideslizante para una posición segura del pie. Con freno de pie y timbre, posibilidad de fijación del volante mediante candado de arco. Mango con Haptoprene de 2 componentes para el máximo confort, también con las manos húmedas o aceitosas. Práctica plataforma de carga con placa de bambú y barra de seguridad extraíble. Con panel perforado de dos caras de 9x9 mm en cuadrícula de 37 mm para la colocación de ganchos y soportes GARANT easyFix, así como de accesorios para paneles perforados. Con cajón debajo de la superficie de carga.

Partes opcionales:

Accesorio para cajones n.º 915660; soporte L-BOXX® n.º 915663; candado de arco n.º 085880 tam. 30.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Cargo Scooter solo para transporte interno. No se debe utilizar en la vía pública. **Utilizar solo en suelos industriales planos.**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Peso	47 kg
Anchura	700 mm
Capacidad de carga de la superficie de carga	50 kg
Altura	988 mm
Ø rueda	200 mm
Longitud	1510 mm
Frenos	sí
Capacidad de carga	200 kg
Longitud de superficie de carga	592 mm
Anchura de superficie de carga	697 mm
Material bandeja portaobjetos	Bambú
Material rueda	Banda de rodadura de TPU sin marca
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Patinete