



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2842 110202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	3
Contenido	260950 HB7010-2
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2842 110202