

Garant

Plaquita de corte VBGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 110301



Datos de pedido

Número de pedido	GG3829 110301
GTIN	4067263098386
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBGT 110301
Contenido	261220 HU7310
Radio angular	0,1 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,05 mm

Aplicación principal	N
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3829 110301