

Garant

Plaquita de corte VBGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3829 160408
GTIN	4067263098461
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	Sin revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	50
Contenido	261234 HU7310
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBGT 160408
Material de corte	HM
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2

Profundidad de corte _{p.máx.}	2,5 mm
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3829 160408