

Garant

Plaquita de corte SNMG acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2938 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	251142 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4:25 mm
Número de cambios/cortes	8
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2938 120404