

**Paquete económico de placa de tronzado/inserción 30 piezas HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2731 2
GTIN	4067263097181
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Rompeviruta para Ø pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Contenido	273701 2
Ancho de tronzado w	2 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Intervalo de aplicación	Ranurado interno radial
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,03 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2731 2