

Garant

Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 110204



Datos de pedido

Número de pedido	GG2843 110204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenido	260952 HB7020-2
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2843 110204