



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 16T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2843 16T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Contenido	260958 HB7020-2
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v _c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte a _p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2843 16T308