

Garant**Plaquita de corte mini para copiado interior derecha, HB720, Ø Dmin: 7,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270040 7,8
GTIN	4045197560148
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Tamaño de plaquita Ø d	6 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	4,65 mm
Grosor de la placa T	3,65 mm
Ø mínimo D _{min.}	7,8 mm
Ángulo de ataque α	43 grados
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	1,2 mm
Radio R	0,2 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,15 - 0,5 mm
Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		