

Garant

Plaquita de corte VCGT acabado 50 unidades, HB7315-1, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3834 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160408
Contenido	261364 HB7315-1
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm

Tolerancia	G
Clase	HB7315-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3834 110302