

Garant

Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2948 120412
GTIN	4067263094685
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	8
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4:25 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120412
Contenido	251226 HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	1,2 mm
Recubrimiento	con revestimiento

Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2948 120412