



Plaquita de corte SCMT acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3530 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Contenido	260750 HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30

Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3530 120408