



Plaquita de corte SNMG desbaste 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2951 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Profundidad de corte _{p máx.}	4:25 mm
Contenido	251324 HB7130-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,2 - 0,55 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 7 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	M

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2951 120408