


**Garant**

**Plaquita de corte mini para ranurado interior, DIN 472 derecha, HB720, Ø Dmín. / anchura ranura m (H13): 11/0,9mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	270110 11/0,9
GTIN	4045197560384
Clase de artículo	211

**Descripción técnica**

Ø mínimo $D_{\min.}$	11 mm
Ancho de tronzado w	0,93 mm
Distancia entre puntas y centro $L_3$	6,7 mm
Grosor de la placa T	4 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
Tamaño de plaquita Ø d	8 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\max.}$	1,5 mm
Anchura de ranura m (H13)	0,9 mm
Serie	Mini
Clase	HB720
Ranuras según norma	DIN 472

Tipo de producto

Plaquita de corte intercambiable mini

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		