

Garant

Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2958 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4 mm
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Tolerancia	M
Cantidad	30
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Contenido	251544 HB7120-1
Material de corte	MD

Hoja de datos

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2958 160408