



Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2959 160408
GTIN	4067263094753
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Material de corte	MD
Cantidad	30
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Contenido	251544 HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v _c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Profundidad de corte a _p	0,5 - 5 mm
Profundidad de corte _{p máx.}	4 mm
Aplicación principal	M

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2959 160408