

**Garant**

**Plaquita de corte VNMG acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160408**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2964 160408 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 90 - 290 mm/min    |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$     | 0,55 mm            |
| Material de corte                             | MD                 |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$     | 2.5 mm             |
| Código ISO plaquita de corte                  | VNMG 160408        |
| Contenido                                     | 251734 HB7120-1    |
| Número de cambios/cortes                      | 4                  |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,4 mm/rev, |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm         |
| Aplicación principal                          | M                  |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Radio angular                                 | 0,8 mm             |
| Cantidad                                      | 30                 |
| Clase                                         | HB7120-1           |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Condición de corte | continuo                        |
| Rompevirutas       | VS                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG2964 160408